



Il supporto a V accoglie in appoggio 2 dei 3 tastatori del micrometro mentre il terzo tastatore poggia sul riscontro ceramico mobile. Il contro-adattatore impedisce lo spostamento orizzontale del micrometro durante l'operazione di azzeramento.

L'accuratezza della soluzione è di 5  $\mu\text{m}$

Campo di misura 25 – 140 mm : supporto A7913

Campo di misura 125 – 240 mm : supporto A7914

I contro-adattatori vanno ordinati comunicando la larghezza del tastatore del micrometro.



La soluzione per micrometri a 3-punti è preferibilmente ordinata insieme al TAR-AL

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito internet [gvmetrology.it](http://gvmetrology.it)